

## Werkzeuge für Dekton und Hartkeramik

### Diamant-Trennscheibe **goldcut** dekeralith

- für 35 - 39 m/sec

- V = 0,8 - 1,9 m/min (bei Gehrungsschnitt 0,5 m/min max.)



| Durchmesser<br>mm | Segment<br>Anzahl | Segment<br>Breite<br>mm | Segment<br>Höhe<br>mm | Artikel-<br>Nummer |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 250               | 18                | 2,8                     | 10                    | 40259240           |
| 300               | 21                | 3,2                     | 10                    | 40309240           |
| 400               | 28                | 3,0                     | 10                    | 40409230           |



### Diamant-Trennscheibe **goldcut** dekeralith evolution III

- für 35 - 39 m/sec

- V = 0,8 - 1,9 m/min (bei Gehrungsschnitt 0,5 m/min max.)

| Durchmesser<br>mm | Segment<br>Anzahl | Segment<br>Breite<br>mm | Segment<br>Höhe<br>mm | Artikel-<br>Nummer |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 400               | 28,00             | 3,20                    | 10                    | 40409245           |



### Diamant-Trennscheibe **goldcut** HK 1

- für 28 - 30 m/sec

- V = 0,5 - 1,0 m/min (bei Gehrungsschnitt 0,5 m/min max.)

| Durchmesser<br>mm | Segment-<br>Anzahl | Segment<br>Breite<br>mm | Segment<br>Höhe<br>mm | Artikel-<br>nummer |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 350               | 25                 | 2,8                     | 7,5                   | 40359202           |
| 400               | 28                 | 3,2                     | 7,5                   | 40409202           |
| 450               | 32                 | 3,4                     | 7,5                   | 40459202           |



### Diamant-Trennscheibe **SC 660 Premium**

geschlossener Rand für Ablängsäge

| Durchmesser<br>mm | Segment<br>Breite<br>mm | Segment<br>Höhe<br>mm | Artikel-<br>nummer |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 300               | 2,0                     | 7,5                   | 40309101           |
| 350               | 2,0                     | 7,5                   | 40359101           |



### Typ **goldcut** SLE

für Naturstein, Keramikfliesen und Hartkeramik

| Durchmesser<br>mm | SegmerSegment     |            | Artikel-<br>Nummer |              |
|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
|                   | Segment<br>Anzahl | Höhe<br>mm |                    | Breite<br>mm |
| 125               | -                 | 7,5        | 1,2                | 50128131     |
| 230               | -                 | 7,5        | 1,6                | 50238132     |



### Typ **goldcut** Hybrid

für Naturstein, Keramikfliesen und Hartkeramik

| Durchmesser<br>mm | SegmerSegment     |            | Artikel-<br>Nummer |              |
|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
|                   | Segment<br>Anzahl | Höhe<br>mm |                    | Breite<br>mm |
| 125               | -                 | 10,0       | 2                  | 40129250     |



### Diamant-Hohlbohrer H-HD

Extrem dünnwandig; excellentes Bohrbild  
Belaghöhe 6 mm; Anschluß R 1/2"

| Durchmesser<br>mm | Belagbreite<br>mm | Bohrtiefe<br>mm | Artikel-<br>Nummer |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 20                | 1                 | 30              | 04723200           |
| 22                | 1                 | 30              | 04723220           |
| 25                | 1                 | 30              | 04723250           |
| 30                | 1                 | 30              | 04723300           |
| 35                | 1                 | 25              | 04723350           |
| 68                | 1                 | 25              | 04723680           |



### Fingerfräser F-HD

Anschluß R 1/2"; UpM 5000  
Durchmesser 23 mm

| Arbeits-<br>länge<br>mm | Vor-<br>schub<br>mm/min | Artikel-<br>Nummer |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 49                      | 200,00                  | 04932035           |



### Durchbruchfräser D-HD

20/14 mm M12 V = 1000 mm/min  
800 U/min Absenkung 0,5 mm

| Beschreibung    | Artikel-<br>Nummer |
|-----------------|--------------------|
| 14 mm Belaghöhe | 04930125           |



### Konturenfräser K-HD

mit Gewinde R 1/2"

V = 250 mm/min

9000 U/min

Gesamtlänge 75 mm

Absenkung 0,5 mm

| Durchmesser<br>mm | Belag-<br>höhe<br>mm | Artikel-<br>Nummer |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| 6                 | 15                   | 04931001           |
| 8                 | 15                   | 04931002           |
| 10                | 15                   | 04931003           |



### Konturenfräser Hartkeramik

mit M-12 Gewinde

V = 150-200 mm/min

7000-10.000 U/min

Absenkung 0,5 mm

| Durchmesser<br>mm | Belag-<br>höhe<br>mm | Artikel-<br>Nummer |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| 8                 | 12                   | 04930111           |



### Twincur EG 2

Kunstharz gebunden; mit Kletthaftung. 125 mm Durchmesser.

| Körnung                | Artikel-<br>Nummer |
|------------------------|--------------------|
| 50 (nicht für Marmor)  | 04617480           |
| 100 (nicht für Marmor) | 04617481           |
| 200                    | 04617482           |
| 500                    | 04617483           |
| 1000                   | 04617484           |
| 2000                   | 04617485           |
| 3000                   | 04617486           |
| Polierer               | 04617487           |




### Twincur EG 2

Kunstharz-gebunden. Mit Kletthaftung oder SF-Aufnahme

100 mm Durchmesser.

| Körnung  | Klett             | SF                |
|----------|-------------------|-------------------|
|          | Artikel<br>Nummer | Artikel<br>Nummer |
| 50       | 04617471          | 04651810          |
| 100      | 04617472          | 04651820          |
| 200      | 04617473          | 04651830          |
| 500      | 04617474          | 04651840          |
| 1000     | 04617475          | 04651850          |
| 2000     | 04617476          | 04651860          |
| 3000     | 04617477          | 04651870          |
| Polierer | 04617478          | 04651880          |



### Goldschliff GT-Premium

100 mm Durchmesser, mit Kletthaft Nasseinsatz

| Nummer | Farbe      | Artikel-<br>Nummer |
|--------|------------|--------------------|
| 1      | gelb       | 04651620           |
| 2      | rot        | 04651630           |
| 3      | dunkelgrün | 04651640           |
| 4      | hellgrün   | 04651650           |
| 5      | braun      | 04651660           |



### **goldschliff** Vel, Kletthaftung

115 mm Durchmesser

| Körnung | Bindun     | VE | Artikel-<br>Nummer |
|---------|------------|----|--------------------|
| 40      | Vollkunstr | 50 | 01523040           |
| 60      | Vollkunstr | 50 | 01523060           |
| 80      | Vollkunstr | 50 | 01523070           |
| 120     | Vollkunstr | 50 | 01523090           |
| 220     | Vollkunstr | 50 | 01523120           |
| 320     | Vollkunstr | 50 | 01523180           |
| 400     | Vollkunstr | 50 | 01523190           |
| 600     | Vollkunstr | 50 | 01523210           |
| 800     | Vollkunstr | 50 | 01523220           |
| 1.200   | Vollkunstr | 50 | 01523260           |